

Garant**TKM-jyrsin Composite, vetoleikkuu, Timantti, Ø h10 DC: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209546 5
GTIN	4062406362287
Tuoteluokka	100

Kuvaus**Malli:**

Työkaluterä, joka on kehitetty erityisesti komposiittimateriaalien optimaaliseen työstöön.

Pituus standardin **DIN 6527 mukaan pitkä**.

Oikeakierteinen, **vetoleikkuu** normaaliin työstöön.

Tekninen kuvaus

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
Terän Ø D _c	5 mm
Varsi	DIN 6535 HA
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	19 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Terän pituus L _c	13 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Nousukulma	8 astetta
Kavennuksen Ø D ₁	4,9 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
varren Ø D _s	6 mm
HammaslukuZ	8

Syöttö f_z uranjyrsintään GFK CFK:ssa	0,021 mm
Pinnoitus	Timantti
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	musta
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	100 m/min	N
POM GF25	soveltuu	100 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	100 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	100 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	100 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	100 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
Honeycomb Sandwich	soveltuu	195 m/min	N
CFK	soveltuu	145 m/min	N
GFK, CFK	soveltuu	145 m/min	N
grafiitti	soveltuu	200 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		