

Garant**TKM-jyrsin Composite, työntöleikkuu, Timantti, Ø h10 DC: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209548 4
GTIN	4062406362379
Tuoteluokka	100

Kuvaus**Malli:**

Työkaluterä, joka on kehitetty erityisesti komposiittimateriaalien optimaaliseen työstöön.

Pituus standardin **DIN 6527 mukaan pitkä**.

Vasenkierteinen, **työntöleikkuu**. Materiaali painautuu alustaa vasten. Soveltuu erinomaisesti ohuille materiaaleille.

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	6 mm
Terän Ø D _c	4 mm
Nousukulma	8 astetta
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,08 mm
Terän pituus L _c	11 mm
Hammasluku Z	8
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	19 mm
Varsi	DIN 6535 HA
Kavennuksen Ø D ₁	3,9 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Syöttö f _z uranjyrsintään GFK CFK:ssa	0,021 mm

Kokonaispituus L	57 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
Pinnoitus	Timantti
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	musta
Tuotetyyppi	Kulmajyrtsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	100 m/min	N
POM GF25	soveltuu	100 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	100 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	100 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	100 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	100 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
Honeycomb Sandwich	soveltuu	195 m/min	N
CFK	soveltuu	145 m/min	N
GFK, CFK	soveltuu	145 m/min	N
grafiitti	soveltuu	200 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		