

Garant**TKM-jyrsin Composite, vetoleikkuu, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209540 20
GTIN	4062406362560
Tuoteluokka	100

Kuvaus**Malli:**

Työkaluterä, joka on kehitetty erityisesti komposiittimateriaalien optimaaliseen työstöön.

Pituus standardin **DIN 6527 mukaan pitkä**.

Oikeakierteinen, **vetoleikkuu** normaaliin työstöön.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	104 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään GFK CFK:ssa	0,043 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
HammaslukuZ	8
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	52 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Nousukulma	8 astetta
Varsi	DIN 6535 HA
Kavennuksen Ø D_1	19,4 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
varren Ø D_s	20 mm
Terän pituus L_c	38 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,4 mm

Terän Ø D _c	20 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
Lastuamisleveys a _e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirenas	musta
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	80 m/min	N
POM GF25	soveltuu	80 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	80 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	80 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	80 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	80 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
Honeycomb Sandwich	soveltuu	165 m/min	N
CFK	soveltuu	120 m/min	N
GFK, CFK	soveltuu	120 m/min	N
grafiitti	soveltuu	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		