

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 1-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133350 1-8
GTIN	4045197074737
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Käyttö:****UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 22,25 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	8
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	3,175 mm
Kierteen Ø	25,4 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	22,25 mm
Standardi	DIN 376

Lastuava aine	HSS
varren $\varnothing D_s$	20 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Varren nelikulmio \square	16 mm
Kierteen syvyys	76,2 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	1-8 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

