

Garant**Konekierretappi HSS-E, höyrytetty, G: G1/2****Tilastiedot**

Tilausnumero	133325 G1/2
GTIN	4045197301567
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Tehokas vuoleva etuleikkuu.** Ohjausosassa voitelu-urat.**Etu:****Erittäin vakaa, erinomaisesti itseohjautuva, ei lastua enää** tappia irrotettaessa.**Käyttö:****Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle** DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Lastuava aine: HSS E

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 20,96 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_g: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 19 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,814 mm
Kierteen Ø	20,96 mm
Alkureiän Ø	19 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	14
Lastuava aine	HSS E

varren $\varnothing D_s$	16 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio \square	12 mm
Kierteen syvyys	62,88 mm
Kierteen koko	G1/2
Pinnoitus	höyrytetty
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5156
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

sopii rajoituksin