

Garant**Konekierretappi HSSE-PM, Kovakromi, M: M20****Tilautiedot**

Tilausnumero	131120 M20
GTIN	4045197068644
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Voimakas vuoleva etuleikkuu.****Kuvateksti:**

Voitelu-ura

Ohjaukierre

Leikkuu

Vuoleva etuleikkuu

Käyttö:**Kovakromattu pinta** pienentää materiaalin alkuvastusta ja pidentää tapin kestoikää.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 17,5 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	17,5 mm
Kierteen Ø	20 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	2,5 mm

Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 376
varren $\varnothing D_s$	16 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Varren nelikulmio \square	12 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	60 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M20
Pinnoitus	Kovakromi
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	28 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	28 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	23 m/min	N

Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	27 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	28 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		