

Garant**TKM-jyrsin Composite, työntöleikkuu, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209542 10
GTIN	4062406366186
Tuoteluokka	100

Kuvaus**Malli:**

Työkaluterä, joka on kehitetty erityisesti komposiittimateriaalien optimaaliseen työstöön. Pituus standardin **DIN 6527 mukaan pitkä**.

Vasenkierteinen, **työntöleikkuu**. Materiaali painautuu alustaa vasten. Soveltuu erinomaisesti ohuille materiaaleille.

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	10 mm
Kavennuksen Ø D ₁	9,7 mm
Kokonaispituus L	72 mm
Terän pituus L _c	22 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	30 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Nousukulma	8 astetta
Syöttö f _z uranjyrsintään GFK CFK:ssa	0,035 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,2 mm
HammaslukuZ	8
Varsi	DIN 6535 HA

Terän $\varnothing D_c$	10 mm
Toleranssi, nimellis- \varnothing	h10
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	musta
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	80 m/min	N
POM GF25	soveltuu	80 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	80 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	80 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	80 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	80 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
Honeycomb Sandwich	soveltuu	165 m/min	N
CFK	soveltuu	120 m/min	N
GFK, CFK	soveltuu	120 m/min	N
grafiitti	soveltuu	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		