

Garant**TKM-jyrsin Composite, työntöleikkuu, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209542 16
GTIN	4062406366209
Tuoteluokka	100

Kuvaus**Malli:**

Työkäluuterä, joka on kehitetty erityisesti komposiittimateriaalien optimaaliseen työstöön. Pituus standardin **DIN 6527 mukaan pitkä**.

Vasenkierteinen, **työntöleikkuu**. Materiaali painautuu alustaa vasten. Soveltuu erinomaisesti ohuille materiaaleille.

Tekninen kuvaus

Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Terän pituus L_c	32 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
HammaslukuZ	8
Kavennuksen $\varnothing D_1$	15,5 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,32 mm
Varsi	DIN 6535 HA
varren $\varnothing D_s$	16 mm
Terän $\varnothing D_c$	16 mm
Nousukulma	8 astetta
Kokonaispituus L	92 mm
Toleranssi, nimellis- \varnothing	h10

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	42 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään GFK CFK:ssa	0,042 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	musta
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	80 m/min	N
POM GF25	soveltuu	80 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	80 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	80 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	80 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	80 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
Honeycomb Sandwich	soveltuu	165 m/min	N
CFK	soveltuu	120 m/min	N
GFK, CFK	soveltuu	120 m/min	N
grafiitti	soveltuu	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		