

Garant**Konekierretappi HSSE-PM, Kovakromi, M: M2****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 131120 M2 |
| GTIN | 4045197068552 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus**Malli:****Voimakas vuoleva etuleikkuu.****Kuvateksti:**

Voitelu-ura

Ohjauskierre

Leikkuu

Vuoleva etuleikkuu

Käyttö:**Kovakromattu pinta** pienentää materiaalin alkuvastusta ja pidentää tapin kestoikää.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,4 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,6 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|--------|
| Alkureiän Ø | 1,6 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierteennousu | 0,4 mm |

| | |
|-------------------------|---|
| Kierteen Ø | 2 mm |
| Standardi | DIN 371 |
| varren Ø D _s | 2,8 mm |
| Kokonaispituus L | 45 mm |
| Varren nelikulmio □ | 2,1 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Lastuava aine | HSS E PM |
| Kierteen syvyys | 6 mm |
| Kierretyyppi | M |
| Kierteen koko | M2 |
| Pinnoitus | Kovakromi |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierrettyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
| Värirenkas | keltainen |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 28 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 28 m/min | N |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | 23 m/min | N |

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------|---|
| Teräs < 500 N/mm ² | sopii rajoituksin | 27 m/min | P |
| CuZn | sopii rajoituksin | 28 m/min | N |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |