



Konekierretappi, TiN, UNC: 10-24



Tilaustiedot

Tilausnumero	133355 10-24
GTIN	4045197532602
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu ja erityinen TiN-pinnoite ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle. Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Kylkikulma: 60 astetta

Toleranssiluokka: 2B

Etuviiste: B

Sisäjähdytys: false

Käyttö poraustavalla: enintään 3xD läpäreiällä

Leikkaussuunta: Oikea

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 4,83 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 70 mm

Varren Ø: 6 mm

Varren nelikulmio: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 3,9 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	3,9 mm
Kierteen Ø	4,83 mm

Kierteennousu	1,058 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	24
Leikkauskulma	50 astetta
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	6 mm
Kokonaispituus L _{ges}	70 mm
Varren nelikulmio	4,9 mm
Kierteen syvyys	14,49 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	10-24
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen