



## HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 5-40



### Tilaustiedot

Tilausnumero	133352 5-40
GTIN	4045197594617
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Käyttö:****UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 3,17 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,65 mm

### Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	2,65 mm
Kierteennousu	0,635 mm
Kierrettä/ tuuma	40
Kierteen Ø	3,17 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E

varren $\varnothing D_s$	3,5 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Varren nelikulmio $\square$	2,7 mm
Kierteen syvyys	9,51 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	5-40 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		