

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 1/4-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133350 1/4-20
GTIN	4045197074652
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Käyttö:****UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,1 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,27 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	5,1 mm
Kierteen Ø	6,35 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371

varren $\varnothing D_s$	7 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio \square	5,5 mm
Kierteen syvyys	19,05 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	1/4-20 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		