



## Konekierretappi, TiN, UNC: 5/16-18



### Tilaustiedot

Tilausnumero	133355 5/16-18
GTIN	4045197532633
Tuoteluokka	11H

### Kuvaus

#### Malli:

**Vuoleva etuleikkuu ja erityinen TiN-pinnoite ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle.** Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

#### Käyttö:

**UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Kylkikulma: 60 astetta

Toleranssiluokka: 2B

Etuviiste: B

Sisäjähdytys: false

Käyttö poraustavalla: enintään 3xD läpäreiällä

Leikkaussuunta: Oikea

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 7,94 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 90 mm

Varren Ø: 8 mm

Varren nelikulmio: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 6,6 mm

### Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	6,6 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3

Kierteennousu	1,411 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Kierrettä/ tuuma	18
Kierteen Ø	7,94 mm
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	8 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	90 mm
Varren nelikulmio	6,2 mm
Kierteen syvyys	23,82 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	5/16-18
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen