



Konekierretappi, TiN, UNC: 3/8-16



Tilaustiedot

Tilausnumero	133355 3/8-16
GTIN	4045197532640
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu ja erityinen TiN-pinnoite ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle. Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Kylkikulma: 60 astetta

Toleranssiluokka: 2B

Etuviiste: B

Sisäjähdytys: false

Käyttö poraustavalla: enintään 3xD läpireiällä

Leikkaussuunta: Oikea

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 9,53 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 100 mm

Varren Ø: 10 mm

Varren nelikulmio: 8 mm

Alkureiän Ø: 8 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	9,53 mm
Kierteennousu	1,587 mm

Leikkauskulma	50 astetta
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	16
Alkureiän Ø	8 mm
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	10 mm
Kokonaispituus L _{ges}	100 mm
Varren nelikulmio	8 mm
Kierteen syvyys	28,59 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	3/8-16
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen