

Garant**Konekalvin H7, TiN, Nimellis-Ø DC: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	163500 5
GTIN	4045197251367
Tuoteluokka	110

Kuvaus**Malli:**

Pitkä leikkuuosa ja vasenkätinen lastu-ura. Parillinen hammasluku ja epätasainen hammasjaotus.

Käyttö:

Läpireikien kalvintaan, lastunpoisto lastuamissuuntaan.

Tekninen kuvaus

Varren toleranssi	h9
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,15 mm/kierr,
Ulkonema L ₁	54 mm
Nimellis-Ø D _c	5 mm
varren Ø D _s	5 mm
Kokonaispituus L	86 mm
Terän pituus L _c	23 mm
Terien lkm Z	6
Toleranssi	H7
Kalvintatyövara Ø ohjearvo	0,1 mm
Pinnoitus	TiN
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 212 B

Sisjäähdytys	ei
Varsi	Lieriövarsi.
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	9 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	7 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	5 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	7 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	7 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	18 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		