

Garant**Konekierretappi HSSE-PM muoto B, pinnoittamaton, M: M4****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 131280 M4 |
| GTIN | 4045197069405 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Etu:**

Suurempi kulutuksenkestävyys.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,7 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren Ø D_s: 4,5 mm

Varren nelikulmio □: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 3,3 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|---------|
| Kierteennousu | 0,7 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Terien lkm Z | 3 |
| Alkureiän Ø | 3,3 mm |
| Kierteen Ø | 4 mm |
| Standardi | DIN 371 |
| varren Ø D _s | 4,5 mm |
| Kokonaispituus L | 63 mm |

| | |
|-----------------------|--|
| Varren nelikulmio □ | 3,4 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Lastuava aine | HSS E PM |
| Kierteen syvyys | 12 mm |
| Kierretyyppi | M |
| Kierteen koko | M4 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 15 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 18 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 18 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 18 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | 9 m/min | P |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |

