

**Garant****Konekierretappi Muoto B DIN 376, pinnoittamaton, M: M3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131200 M3
GTIN	4045197069054
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Kaikki koot:** Varsi, **DIN 376 (= varren-Ø kavennettu)**, sopii siksi suurempiin käyttösyvyyksiin. Koot M2; M2,5; M3 – ilman nelikulmaa. **ISO 2 6H****HSS-E****Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	0,5 mm
Kierteen Ø	3 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	2,5 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	2,2 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	9 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M3

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		