

**Garant**
**Konekierretappi 6G DIN 371, pinnoittamaton, M: M3,5**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	131300 M3,5
GTIN	4045197069603
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus**
**Malli:**
**Vuoleva etuleikkuu.**
**Toleranssiluokka ISO 3 / 6G = ylimitta 0,02 – 0,04 mm.**
**Käyttö:**

 Työkappaleille, joihin tulee **galvaaninen suojakerros** tai jotka hieman kutistuvat karkaisussa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 3 6G

Kierteennousu: 0,6 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 4 mm

Varren nelikulmio □: 3 mm

Alkureiän Ø: 2,9 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	2,9 mm
Kierteennousu	0,6 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	3,5 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D <sub>s</sub>	4 mm

Kokonaispituus L	56 mm
Varren nelikulmio □	3 mm
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	10,5 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M3,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

