

Garant
Konekierretappi HSSE-PM muoto B, pinnoittamaton, M: M6

Tilaustiedot

Tilausnumero	131280 M6
GTIN	4045197069429
Tuoteluokka	11H

Kuvaus
Malli:
Vuoleva etuleikkuu.
Etu:

Suurempi kulutuksenkestävyys.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

 varren $\varnothing D_s$: 6 mm

 Varren nelikulmio \square : 4,9 mm

 Alkureiän \varnothing : 5 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän \varnothing	5 mm
Kierteen \varnothing	6 mm
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	80 mm

Varren nelikulmio □	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	18 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M6
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	9 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

