

**Garant****Konekierretappi HSS-E-PM, höyrytetty, MF: 24X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	137055 24X1,5
GTIN	4045197585486
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:**

Pinta höyrytetty, kylmähitsautumistaipumus vähenee.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 22,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	24 mm
Alkureiän Ø	22,5 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Lastuava aine	HSS E PM
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	48 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M24×1,5
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	18 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	9 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	4 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		