

Garant**Kierretappi panssariputkikierteille, pinnoittamaton, PG: PG11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133450 PG11
GTIN	4045197074928
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Käyttö:**

Konekierretappina tai jälkikierteitykseen käsin.

Panssariputkikierteille DIN 40430.

Huomautus:

Varsi valmistettu DIN 40432 -standardin mukaisesti.

Lastuava aine: HSS E

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 18,6 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 17,25 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	18,6 mm
Alkureiän Ø	17,25 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1,41 mm
Kierrettä/ tuuma	18
varren Ø D _s	14 mm

Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio □	11 mm
Lastuava aine	HSS E
suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	55,6 mm
Kierteen koko	Pg11
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	Pg
Kylkikulma	80 astetta
Standardi	DIN 40432
Kierrenormi	DIN 40430
Etuviiste	D
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N

Ölly	soveltuu
märkä enintään	sopii rajoituksin