

Garant**Konekierretappi, höyrytetty, MF: 28X1,5****Tilautiedot**

Tilausnumero	136260 28X1,5
GTIN	4045197079275
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Pinta höyrytetty, kylmähitsautumistaipumus vähenee.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 26,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,5 mm
Kierteen Ø	28 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	26,5 mm
Terien lkm Z	4
varren Ø D _s	20 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Varren nelikulmio □	16 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	84 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M28×1,5
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	9 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

sopii rajoituksin