

Garant**Konekierretappi HSSE-PM muoto CS, pinnoittamaton, M: M20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131290 M20
GTIN	4045197069566
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**(Muoto CS) 2–3 kierteen etuviiste – **vuoleva etuleikkuu.****Etu:**

Suurempi kulutuksenkestävyys.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 17,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	2,5 mm
Kierteen Ø	20 mm
Alkureiän Ø	17,5 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	16 mm

Kokonaispituus L	140 mm
Varren nelikulmio □	12 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	60 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M20
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	CS
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	15 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	9 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

