

**Konekierretappi HSS-E 6H, TiN, M x nousu: 4X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	137150 4X0,5
GTIN	4045197079619
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Erittäin kova pinta. Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Huomautus:**UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!**

Suosittelu seuraajatuote on nro 137160.

Kylkikulma: 60 astetta

Kierrenormi: DIN 13

Etuviiste: C

Nousukulma: 40 astetta

Sisäjähdytys: false

Käyttö poraustavalla: enintään 3xD pohjareiällä

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 63 mm

Varren Ø: 2,8 mm

Varren nelikulmio: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 3,5 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,5 mm

Alkureiän Ø	3,5 mm
Kierteen Ø	4 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Varren Ø	2,8 mm
Kokonaispituus L _{ges}	63 mm
Varren nelikulmio	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	8 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	4 × 0,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä