


Garant**Kohokuviointiasema XGRIPP, maks. kohokuviointileveys: 230mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	362929 230
GTIN	4062406368722
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

- **Materiaalien 45 HRC (vetolujuus 1450 N / mm²) kohokuviointi mahdollista.**
- **Maks. puristusvoima 180 kN (18 t), lineaarinen puristusvoima.**
- **Pneumaattisen puristusvoiman säätö 0,5 – 6,5 bar.**
- **Pikasäätö 30 mm:n välein.**
- **Hienosäätö pyälletyllä ruuvilla.**
- **Kaikki asennettu peruslevyllä – CE-yhteensopiva, käytettävissä turvallisena ja kompaktina yksikkönä.**
- **Painonappi suoraan kohokuviointiasemassa ja sen vuoksi aseman ulkopuolella ei ole paineletkuja.**

Kohokuviointitekniikka, nimitetään myös esikohokuvioinniksi, jossa kiinnitettävä työkappale saa tietyn muodon työstökoneen ulkopuolella, ennen kuin se kiinnitetään muotosulkeisesti ruuvipenkkiin. Erityisesti kiinnitystilanteet, joissa tarvitaan suuria pitovoimia ja joissa on työkappaleen muodonmuutosten riski, voidaan hallita esikohokuvioinnilla prosessivarmasti. Kohokuviointitekniikka on optimaalinen ratkaisu ennen kaikkea 5-sivuisessa työstössä, jossa tulee saavuttaa optimaalinen pääsy.

Etu:

Muotosulkeinen kiinnitys tartuntaleukaan myös vähäisellä kiinnitysvoimalla

Käyttö:

Erittäin kovien tai epävakaiden esikohokuviointiin.

Toimituksen sisältö:

Peruslevy, paineenkohotin, kohokuviointiasema, suojalevy, leimausleuat, työkappaleen tuki, tukilista.

Erikoistarvike:

Keskikohdan merkintä 362934 koko 1, leimausleukojen kulumisen koetinkivisarja 362936 koko 1.

Tekninen kuvaus

Leveys	150 mm
Kohokuviointi-isku	4 mm
Maksimaalinen kohokuviointileveys	230 mm
Maksimaalinen kohokuviointivoima	180 kN
Paino	78 kg
Korkeus	409 mm
Pituus	890 mm
Tuotetyyppi	Kohokuviointiasema

Tarvikkeet

LeimausleukaXGRIPP Tyyppi 1	362931 1
TukilistaXGRIPP Tyyppi 1	362932 1
MerkintätappiXGRIPP Tyyppi 1	362935 1