

**Garant****Konekierretappi harvennetut kierteet, pinnoittamaton, M: M2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131650 M2
GTIN	4045197069894
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

Joka toinen ohjausosan hammas on poistettu; **pienempi vääntömomentti** ja **voiteluaine leviää paremmin.**

**Etu:**

**Soveltuu erinomaisesti joustaville materiaaleille ja ohutseinäisille työkappaleille.** Vähäisen kitkanmuodostuksen ansiosta materiaalin muoto ei vääristy.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,4 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,6 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	1,6 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,4 mm
Kierteen Ø	2 mm
Standardi	DIN 371

varren $\varnothing D_s$	2,8 mm
Kokonaispituus L	45 mm
Varren nelikulmio $\square$	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	6 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M2
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	9 m/min	K
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

sopii rajoituksin