



## Konekierretappi, TiN, UNF: 5/8-18



### Tilaustiedot

Tilausnumero	133405 5/8-18
GTIN	4045197532862
Tuoteluokka	11H

### Kuvaus

#### Malli:

**Vuoleva etuleikkuu ja erityinen TiN-pinnoite ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle.**

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

#### Käyttö:

**UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.**

Kylkikulma: 60 astetta

Toleranssiluokka: 2B

Etuviiste: B

Sisäjähdytys: false

Käyttö poraustavalla: enintään 3xD läpireiällä

Leikkaussuunta: Oikea

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 15,88 mm

Kokonaispituus L<sub>ges</sub>: 100 mm

Varren Ø: 12 mm

Varren nelikulmio: 9 mm

Alkureiän Ø: 14,5 mm

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Leikkauskulma	50 astetta

Kierteen Ø	15,88 mm
Alkureiän Ø	14,5 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 374
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	12 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	100 mm
Varren nelikulmio	9 mm
Kierteen syvyys	47,64 mm
Kierteennousu	1,411 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	5/8-18
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	sininen