

**Garant****Konekierretappi HSS/E, höyrytetty, M: M1,6****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 134250 M1,6   |
| GTIN         | 4045197075062 |
| Tuoteluokka  | 11H           |

**Kuvaus****Malli:****Ulkopinta höyryoksidoitu.** Kylmähitsautumistaipumus vähenee.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,35 mm

Kokonaispituus L: 40 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 2,5 mmVarren nelikulmio  $\square$ : 2,1 mmAlkureiän  $\varnothing$ : 1,25 mm**Tekninen kuvaus**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Lastu-urien määrä           | 2       |
| Terien lkm Z                | 2       |
| Kierteen $\varnothing$      | 1,6 mm  |
| Alkureiän $\varnothing$     | 1,25 mm |
| Kierteennousu               | 0,35 mm |
| Standardi                   | DIN 371 |
| varren $\varnothing D_s$    | 2,5 mm  |
| Kokonaispituus L            | 40 mm   |
| Varren nelikulmio $\square$ | 2,1 mm  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Toleranssiluokka      | ISO 2 6H                                |
| Lastuava aine         | HSS E                                   |
| Kierteen syvyys       | 4,8 mm                                  |
| Kierretyyppi          | M                                       |
| Kierteen koko         | M1,6                                    |
| Pinnoitus             | höyrytetty                              |
| Kylkikulma            | 60 astetta                              |
| Kierrenormi           | DIN 13                                  |
| Etuviiste             | C                                       |
| Nousukulma            | 40 astetta                              |
| Varsi                 | Lieriövarsi, h9                         |
| Sisäjähdytys          | ei                                      |
| Käyttö poraustavalla  | enintään 3×D pohjareiällä               |
| Leikkaussuunta        | Oikea                                   |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>dynaamiseen työstöön |
| Värirengas            | keltainen                               |
| Tuotetyyppi           | Kierretappi                             |

## Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit                | soveltuu          | 13 m/min       | N         |
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | soveltuu          | 13 m/min       | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 15 m/min       | P         |
| CuZn                          | sopii rajoituksin | 13 m/min       | N         |
| Öljy                          | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                | soveltuu          |                |           |

