

Garant**Konekierretappi harvennetut kierteet, pinnoittamaton, M: M6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131650 M6
GTIN	4045197069931
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

Joka toinen ohjausosan hammas on poistettu; **pienempi vääntömomentti** ja **voiteluaine leviää paremmin.**

Etu:

Soveltuu erinomaisesti joustaville materiaaleille ja ohutseinäisille työkappaleille. Vähäisen kitkanmuodostuksen ansiosta materiaalin muoto ei vääristy.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 5 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	5 mm
Kierteennousu	1 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	6 mm
Standardi	DIN 371

varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio \square	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	18 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M6
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	9 m/min	K
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

sopii rajoituksin