

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 12-28****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 133400 12-28 |
| GTIN | 4045197074751 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Käyttö:****UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 28

Kierteen Ø: 5,49 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,7 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|---------|
| Kierteen Ø | 5,49 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierrettä/ tuuma | 28 |
| Alkureiän Ø | 4,7 mm |
| Standardi | DIN 371 |
| Lastuava aine | HSS E |

| | |
|-----------------------------|--|
| varren $\varnothing D_s$ | 6 mm |
| Kokonaispituus L | 80 mm |
| Varren nelikulmio \square | 4,9 mm |
| Kierteen syvyys | 16,44 mm |
| Kierteennousu | 0,907 mm |
| Kierretyyppi | UNF |
| Kierteen koko | 12-28 UNF |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpäreiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierrettyökalan tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| Alu | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |

