

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, M: M3,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131850 M3,5
GTIN	4045197070456
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Voimakas vuoleva etuleikkuu. Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria.****Etu:****Erittäin vakaa, erinomaisesti itseohjautuva, ei lastua enää tappia irrotettaessa.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,6 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren $\varnothing D_s$: 4 mmVarren nelikulmio \square : 3 mmAlkureiän \varnothing : 2,9 mm**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	0,6 mm
Alkureiän \varnothing	2,9 mm
Kierteen \varnothing	3,5 mm
Lastu-urien määrä	2
Terien lkm Z	2
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	4 mm
Kokonaispituus L	56 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	3 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	10,5 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M3,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	9 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

