

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 1/4-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	137860 1/4-20
GTIN	4045197080189
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Kestävä rakenne, 20° oikeakätinen lastu-ura. HSS-E****Käyttö:****UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,1 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	20
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,27 mm
Alkureiän Ø	5,1 mm
Kierteen Ø	6,35 mm
Standardi	DIN 371

Lastuava aine	HSS E
varren $\varnothing D_s$	7 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio \square	5,5 mm
Kierteen syvyys	12,7 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	1/4-20 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

