



Konekierretappi HSS-E muoto E, TiN, tuumaa: G1/8



Tilaustiedot

Tilausnumero	137800 G1/8
GTIN	4045197080097
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Erittäin kova pinta. Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 137805.

Kierretyyppi: G

Kylkikulma: 55 astetta

Standardi: DIN 5156

Etuviiste: E

Nousukulma: 40 astetta

Sisäjähdytys: false

Lastuava aine: HSS E

Kierrettä/ tuuma: 28

Kierteen Ø: 9,73 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 90 mm

Varren Ø: 7 mm

Varren nelikulmio: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 8,8 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	8,8 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Terien lkm Z	4

Kierteennousu	0,907 mm
Kierteen Ø	9,73 mm
Kierrettä/ tuuma	28
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	7 mm
Kokonaispituus L _{ges}	90 mm
Varren nelikulmio	5,5 mm
Kierteen syvyys	19,44 mm
Kierteen koko	G1/8
Pinnoitus	TiN
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5156
Etuviiste	E
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä