



Konekierretappi, TiN, UNF: 10-32



Tilaustiedot

Tilausnumero	133405 10-32
GTIN	4045197532817
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu ja erityinen TiN-pinnoite ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle.

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.

Kylkikulma: 60 astetta

Toleranssiluokka: 2B

Etuviiste: B

Sisäjähdytys: false

Käyttö poraustavalla: enintään 3xD läpireiällä

Leikkaussuunta: Oikea

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 4,83 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 70 mm

Varren Ø: 3,5 mm

Varren nelikulmio: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 4,1 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	4,83 mm
Terien lkm Z	3

Alkureiän Ø	4,1 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	32
Standardi	DIN 374
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	3,5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	70 mm
Varren nelikulmio	2,7 mm
Kierteen syvyys	14,49 mm
Kierteennousu	0,794 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	10-32
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen