

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 1-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	137860 1-8
GTIN	4045197080288
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Kestävä rakenne, 20° oikeakätinen lastu-ura. HSS****Käyttö:****UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.****Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	8
Kierteen Ø	25,4 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	22,25 mm
Kierteennousu	3,175 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS
varren Ø D _s	20 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Varren nelikulmio □	16 mm
Kierteen syvyys	50,8 mm
Kierretyyppi	UNC

Kierteen koko	1-8 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		