



## Konekierretappi, TiCN, tuumaa: G1/8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	137700 G1/8
GTIN	4045197080004
Tuoteluokka	11H

### Kuvaus

#### Malli:

**Vieläkin tehokkaampi.** Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa. **HSS-E**

#### Käyttö:

**Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle** DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

#### Huomautus:

**UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!**

**Suosittelun seuraajatuote on nro 137750.**

Kierretyyppi: G

Kylkikulma: 55 astetta

Standardi: DIN 5156

Etuviiste: C

Nousukulma: 40 astetta

Sisäjähdytys: false

Lastuava aine: HSS E

Kierrettä/ tuumaa: 28

Kierteen Ø: 9,73 mm

Kokonaispituus L<sub>ges</sub>: 90 mm

Varren Ø: 7 mm

Varren nelikulmio: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 8,8 mm

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,907 mm
Leikkauskulma	50 astetta

Alkureiän Ø	8,8 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	28
Kierteen Ø	9,73 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	7 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	90 mm
Varren nelikulmio	5,5 mm
Kierteen syvyys	19,46 mm
Kierteen koko	G1/8
Pinnoitus	TiCN
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5156
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen