



## Konekierretappi, TiN, UNC: 1/4-20



### Tilaustiedot

Tilausnumero	137865 1/4-20
GTIN	4045197533142
Tuoteluokka	11H

### Kuvaus

#### Malli:

**Kestävä rakenne, 20° oikeakätinen lastu-ura. Eriytynen TiN-pinnoite ruostumattomalle ja haponkestävällä teräkselle.** Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

#### Käyttö:

**UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Kylkikulma: 60 astetta

Toleranssiluokka: 2B

Etuviiste: C

Nousukulma: 20 astetta

Sisäjähdytys: false

Käyttö poraustavalla: enintään 2xD pohjareiällä

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 80 mm

Varren Ø: 7 mm

Varren nelikulmio: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,1 mm

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	5,1 mm
Kierteennousu	1,27 mm

Kierteen Ø	6,35 mm
Lastu-urien määrä	3
Leikkauskulma	50 astetta
Kierrettä/ tuuma	20
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	7 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	80 mm
Varren nelikulmio	5,5 mm
Kierteen syvyys	12,7 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	1/4–20
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen