

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, M: M5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134200 M5
GTIN	4045197075024
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Kaksi **kiillotettua** lastu-uraa.

Etu:

Voimakas nousu ja leveät lastu-urat mahdollistavat luotettavan lastunpoiston.

Käyttö:

Soveltuu enintään 300 N/mm²:n vetolujuudelle.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,8 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,2 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	4,2 mm
Kierteen Ø	5 mm
Terien lkm Z	2
Kierteennousu	0,8 mm
Lastu-urien määrä	2
Standardi	DIN 371

varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Varren nelikulmio \square	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	15 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	13 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	30 m/min	N
PEEK	soveltuu	30 m/min	N
Öljy	soveltuu		

märkä enintään

sopii rajoituksin