

**Garant****Konekierretappi HSS-E-PM, Kovakromi, G: G1/8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	137340 G1/8
GTIN	4045197079787
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:**

**Kovakromattu pinta** pienentää materiaalin alkuvastusta ja pidentää tapin kestoikää.

**Käyttö:**

**Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle** DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Lastuava aine: HSS E PM

Kierrettä/ tuuma: 28

Kierteen Ø: 9,73 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 8,8 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	9,73 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	8,8 mm
Kierteennousu	0,907 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	28
Lastuava aine	HSS E PM
varren Ø D <sub>s</sub>	7 mm

Kokonaispituus L	90 mm
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Kierteen syvyys	19,46 mm
Kierteen koko	G1/8
Pinnoitus	Kovakromi
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5156
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	28 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	28 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	23 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	27 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	28 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

