



## Varsi-kierrejärsin 2xD, TiAlN, M: M12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	139650 M12
GTIN	4045197081940
Tuoteluokka	11J

### Kuvaus

#### Malli:

**Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden** järsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus). **Sis. jäähdysaineen syöttö.**

#### Huomautus:

**UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!**

**Suositteltu seuraajatuote on nro 139640.**

Kierretyyppi: M-LH

Kierretyyppi: M

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: TKM

Kierrenormi: DIN 13

Varsi: DIN 6535 HA

Sisäjäähdytys: kyllä

HammaslukuZ: 4

Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle: 2,0 x D

Kierteennousu: 1,75 mm

Poran  $\varnothing d_1$ : 9,9 mm

suurin käyttösyvyys  $l_1$ : 25,3 mm

Varren pituus  $L_s$ : 40 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 80 mm

### Tekninen kuvaus

Syöttö $f_z$ teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Lastu-urien määrä	4
Poran $\varnothing d_1$	9,9 mm

Kierteennousu	1,75 mm
Poraussyvyys pohja- ja läpireiälle	2,0 x D
HammaslukuZ	4
suurin käyttösyvyys $l_1$	25,3 mm
Varren $\emptyset$	10 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	80 mm
Varren pituus $L_s$	40 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porauksen $\emptyset$	9,9 mm
Täysprofiili	kyllä
Kierteen syvyys	24 mm
Kierteen koko	12
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M-LH
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohja- ja läpireiällä
Varren toleranssi	h6
Värirengas	vihreä