

**Garant**
**Konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 5/8-11**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	137860 5/8-11
GTIN	4045197080257
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus**
**Malli:**
**Kestävä rakenne, 20° oikeakätinen lastu-ura. HSS-E**
**Käyttö:**
**UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 11

Kierteen Ø: 15,88 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 13,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	13,5 mm
Kierrettä/ tuuma	11
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	2,309 mm
Kierteen Ø	15,88 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 376

Lastuava aine	HSS E
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio $\square$	9 mm
Kierteen syvyys	31,76 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	5/8-11 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

