



## Konekierretappi, TiN, UNC: 5/8-11



### Tilaustiedot

Tilausnumero	137865 5/8-11
GTIN	4045197533197
Tuoteluokka	11H

### Kuvaus

#### Malli:

**Kestävä rakenne, 20° oikeakätinen lastu-ura. Erityinen TiN-pinnoite ruostumattomalle ja haponkestävällä teräkselle.** Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

#### Käyttö:

**UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Kylkikulma: 60 astetta

Toleranssiluokka: 2B

Etuviiste: C

Nousukulma: 20 astetta

Sisäjähdytys: false

Käyttö poraustavalla: enintään 2xD pohjareiällä

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 11

Kierteen Ø: 15,88 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 110 mm

Varren Ø: 12 mm

Varren nelikulmio: 9 mm

Alkureiän Ø: 13,5 mm

### Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	15,88 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	13,5 mm

Kierteennousu	2,309 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Kierrettä/ tuuma	11
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	12 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	110 mm
Varren nelikulmio	9 mm
Kierteen syvyys	31,76 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	5/8-11
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen