



Konekierretappi, TiN, UNC: 4-40



Tilaustiedot

Tilausnumero	137865 4-40
GTIN	4045197533104
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Kestävä rakenne, 20° oikeakätinen lastu-ura. Erityinen TiN-pinnoite ruostumattomalle ja haponkestävällä teräkselle. Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.

Kylkikulma: 60 astetta

Toleranssiluokka: 2B

Etuviiste: C

Nousukulma: 20 astetta

Sisäjähdytys: false

Käyttö poraustavalla: enintään 2xD pohjareiällä

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 2,85 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 56 mm

Varren Ø: 3,5 mm

Varren nelikulmio: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,35 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	2,85 mm
Alkureiän Ø	2,35 mm
Terien lkm Z	3

Kierteennousu	0,635 mm
Kierrettä/ tuuma	40
Lastu-urien määrä	3
Leikkauskulma	50 astetta
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	3,5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	56 mm
Varren nelikulmio	2,7 mm
Kierteen syvyys	5,7 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	4–40
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen