



Varsi-kierrejrysin 2xD, TiAlN, M: M24



Tilauksetiedot

Tilausnumero	139650 M24
GTIN	4045197082008
Tuoteluokka	11J

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jyrshintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus). **Sis. jäähdtyksaineen syöttö.**

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVILLA!

Suositteltu seuraajatuote on nro 139640.

Kierretyyppi: M-LH

Kierretyyppi: M

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: TKM

Kierrenormi: DIN 13

Varsi: DIN 6535 HA

Sisäjäähdtyks: kyllä

HammaslukuZ: 5

Porausvyvyys pohja- ja läpireiälle: 1,5xD

Kierteennousu: 3 mm

Poran Ø d₁: 16 mm

suurin käyttösyvyys l₁: 37,3 mm

Varren pituus L_s: 48 mm

Kokonaispituus L_{ges}: 90 mm

Tekninen kuvaus

Porausvyvyys pohja- ja läpireiälle	1,5xD
Kierteennousu	3 mm
Lastu-urien määrä	5

suurin käyttösyvyys l_1	37,3 mm
Poran $\varnothing d_1$	16 mm
Syöttö f_z teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,065 mm
HammaslukuZ	5
Varren \varnothing	16 mm
Kokonaispituus L_{ges}	90 mm
Varren pituus L_s	48 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porauksen \varnothing	16 mm
Täysprofiili	kyllä
Kierteen syvyys	48 mm
Kierteen koko	24
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M-LH
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohja- ja läpireiällä
Varren toleranssi	h6
Värirengas	vihreä