

Garant**Konekierretappi HSSE-PM, Kovakromi, M: M12****Tilautiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 134270 M12 |
| GTIN | 4045197075307 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus

Malli: Kovakromattu pinta pienentää materiaalin alkuvastusta ja pidentää tapin kestoikää. Käyttö: Soveltuu materiaaleille, joiden vetolujuus on enint. 450 N/mm². Kierretyyppi: M Lastuava aine: HSS E PM Standardi: DIN 376 Toleranssiluokka: ISO 2 6H Kierteennousu: 1,75 mm Kokonaispituus L: 110 mm varren Ø D_s: 9 mm Varren nelikulmio □: 7 mm Alkureiän Ø: 10,2 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------|
| Kierteennousu | 1,75 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierteen Ø | 12 mm |
| Alkureiän Ø | 10,2 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Standardi | DIN 376 |
| varren Ø D _s | 9 mm |
| Kokonaispituus L | 110 mm |
| Varren nelikulmio □ | 7 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Lastuava aine | HSS E PM |
| Kierteen syvyys | 24 mm |
| Kierretyyppi | M |
| Kierteen koko | M12 |

| | |
|------------------------|---|
| Pinnoitus | Kovakromi |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | C |
| Nousukulma | 40 astetta |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2xD pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierrettyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön |
| Värirenkas | keltainen |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 28 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 28 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 23 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | sopii rajoituksin | 27 m/min | P |
| CuZn | sopii rajoituksin | 28 m/min | N |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |