

**Garant****Konekierretappi HSS/E, nitrattu ja höyrytetty, M: M4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131920 M4
GTIN	4045197070654
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,7 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Varren nelikulmio □: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 3,3 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	0,7 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	4 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	3,3 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Varren nelikulmio □	3,4 mm

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M4
Pinnoitus	nitrattu ja höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	pun.
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		