

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, M: M20****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 134600 M20 |
| GTIN | 4045197075543 |
| Tuoteluokka | 11H |

Kuvaus**Malli:****Tukeva malli, jossa 15–20° oikeakätinen lastu-ura.**

Koko M2,6, vanha DIN-profiili.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 16 mm

Varren nelikulmio □: 12 mm

Alkureiän Ø: 17,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|---------|
| Lastu-urien määrä | 4 |
| Kierteennousu | 2,5 mm |
| Kierteen Ø | 20 mm |
| Terien lkm Z | 4 |
| Alkureiän Ø | 17,5 mm |
| Standardi | DIN 376 |
| varren Ø D _s | 16 mm |
| Kokonaispituus L | 140 mm |

| | |
|------------------------|--|
| Varren nelikulmio □ | 12 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierteen syvyys | 40 mm |
| Kierretyyppi | M |
| Kierteen koko | M20 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | D |
| Nousukulma | 15-20 astetta |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierrettyökalan tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |

