

**Garant**
**Konekierretappi, pinnoittamaton, M: M3,5**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	131950 M3,5
GTIN	4045197070883
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus**
**Malli:**
**Vankka malli.**
**Suositus:**

Käytettäessä **TOOLOX-** ja **HARDOX-materiaaleja** suosittelemme poramaan taulukkoarvoja (katso taulukko), **0,05 – 0,3 mm** suuremman alkureiän.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,6 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 4 mm

Varren nelikulmio □: 3 mm

Alkureiän Ø: 2,9 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,6 mm
Kierteen Ø	3,5 mm
Alkureiän Ø	2,9 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D <sub>s</sub>	4 mm

Kokonaispituus L	56 mm
Varren nelikulmio □	3 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	5,25 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M3,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpäreiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	punainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	3 m/min	P
TOOLOX 33	soveltuu	4 m/min	H
TOOLOX 44	sopii rajoituksin	3 m/min	H

HARDOX 500 < 1600 N/ mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	3 m/min	H
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		