

**Garant****Konekierretappi erikoispitkä HSS-E, pinnoittamaton, M: M3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134660 M3
GTIN	4045197272232
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Erittäin pitkä varsi.**

≤ M10: Varsi, DIN 371;

≥ M12: Varsi, DIN 376.

**Etu:**Soveltuu erittäin hyvin **kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa.****Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	2,5 mm
Kierteen Ø	3 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Standardi	Tehdasnormi
varren Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Kokonaispituus L	112 mm
Varren nelikulmio □	2,7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	9 mm

Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M3
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	9 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		