

**Garant****Konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 7/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	138000 7/16-20
GTIN	4045197080349
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Kestävä rakenne, 20° oikeakätinen lastu-ura. HSS-E****Käyttö:****UNF-yhtenäistiheäkierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 11,11 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 9,9 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	9,9 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteen Ø	11,11 mm
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374

varren $\varnothing D_s$	8 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio $\square$	6,2 mm
Kierteen syvyys	22,22 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	7/16-20 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	20 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

